



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	FA6 [FA6]	Energieverbrauch	20.0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.380 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26'000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	58 V
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	58 V
Farbcode	33-640	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	940 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0.38	Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	47 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	60	Quecksilbergehalt (Nom)	12.0 mg

# TL-X XL

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423514
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150026135940
Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Bestellcode	26135940
Lokaler Bestellcode	TLX20/33XL


Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	928037703332
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN Umverpackung	8711500261366

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40.5 mm	574 mm	592.5 mm	589 mm	611 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

