



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)		4000 K
Culot	FA6 [FA6]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)		58 lm/W
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	21000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)		60
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26000 h	Caractéristiques électriques		
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)		40.0 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)		0.430 A
Code couleur	33-640	Tension (nom.)		103 V
Flux lumineux (nom.)	2300 lm	Gestion et gradation		
Couleur	Blanc brillant (CW)	avec gradation		Oui
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	0 %	Matériaux et finitions		
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %	Forme de l'ampoule		T12 [38 mm (T12)]
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	83 %			
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.38			
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0.38			

TL-X XL

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423515

Données logistiques

Code de produit complet	871150026137340
Nom du produit de la commande	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Code barre produit	8711500261373
Code de commande	26137340
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928037903332
Poids net (pièce)	233.000 g
Code ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Schéma dimensionnel



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm

Données photométriques



Couleur /33-640

Couleur /33-640

TL-X XL



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2022, avril 28 - Les données sont sujettes à changement