



TL-D U



TL-D U 36W/840 SLV/12

Cette lampe fluorescente avec un tube en forme de U permet de créer des luminaires compacts. Souvent utilisée pour l'éclairage des enseignes et résidentiel, par ex. dans les lanternes en top de mât.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	2G13 [2G13]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	7500 h
LSF 2 000 h nominal	98 %
LSF 4 000 h nominal	93 %
LSF 6 000 h nominal	72 %
LSF 8 000 h nominal	40 %
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	3250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3350 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.38
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0.38
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	93 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	81

LLMF 2 000 h nominal	85 %
LLMF 4 000 h nominal	78 %
LLMF 6 000 h nominal	71 %
LLMF 8 000 h nominal	65 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	37.5 W
Courant lampe (nom.)	0.430 A
Tension (nom.)	110 V
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	U-T8 [U 26 mm]

TL-D U

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	38 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423517

Données logistiques

Code de produit complet	871150095468815
Nom du produit de la commande	TL-D U 36W/840 SLV/12

Code barre produit	8711500954688
Code de commande	95468815
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	928038584002
Net Weight (Piece)	256.000 g
Code ILCOS	FDU-36/40/1B-E-2G13


Schéma dimensionnel




TL-D U 36W/840 SLV/12

Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 36W/840 SLV/12	27 mm	23 mm	607 mm	597 mm	90 mm	94 mm

Données photométriques



Couleur /840



Couleur /840

