



# TL-D farbig

## TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften            |                                  | Spannung (Nom)                          |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Socket                              | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |   | 59 V             |
| Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)  | 12000 h                          | Temperaturkenndaten                     |                  |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15000 h                          | Auslegungstemperatur (Nom)              | 25 °C            |
| Lichttechnische Daten               |                                  | Dimmen                                  |                  |
| Farbcode                            | 160                              | Dimmbar                                 | Ja               |
| Lichtstrom (Nom)                    | 700 lm                           | Mechanische Kenndaten                   |                  |
| Nennlichtstrom (Nom)                | 700 lm                           | Kolbenform                              | T8 [ 26 mm (T8)] |
| Lichtfarbe                          | Gelb                             | Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                  |
| LLMF 2000 h Ang.                    | 85 %                             | Quecksilbergehalt (Nom)                 | 13.0 mg          |
| Elektrische Kenndaten               |                                  | Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 23 kWh           |
| Power (Rated) (Nom)                 | 18.0 W                           |   |                  |
| Lampenstrom (Nom)                   | 0.360 A                          |   |                  |


## TL-D farbig

### Produktdaten

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Gesamt-Produktcode    | 871150072687240                |
| Bestell-Produktname   | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 |
| EAN/UPC - Produkt     | 8711500726872                  |
| Bestellcode           | 72687240                       |
| Lokale Bestellnummer  | TLD18/16                       |
| Anzahl pro Verpackung | 1                              |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Lokale Codebezeichnung              | 3831223      |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25           |
| SAP-Material                        | 928048001605 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 71.000 g     |


### Abmessungsskizzen




TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28.0 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604.0 mm |

### Photometrische Daten



LDPB\_TL-DCOL\_160-Spectral power distribution B/W



Lichtfarbe TL-D /160

