



# TL-D Couleur

## TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Tension (nom.)	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	59 V	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Températures	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	180	avec gradation	Oui
Flux lumineux (nom.)	400 lm	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	400 lm	Forme de l'ampoule	T8 [ 26 mm (T8)]
Couleur	Bleu (B)	Normes et recommandations	
LLMF 2 000 h nominal	85 %	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13.0 mg
Caractéristiques électriques		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Puissance (valeur nominale)	18.0 W		
Courant lampe (nom.)	0.360 A		


## TL-D Couleur

### Données logistiques

Code de produit complet	871150072690240
Nom du produit de la commande	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
Code barre produit	8711500726902
Code de commande	72690240
Code de commande local	TLD18/18

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928048001805
Poids net (pièce)	71.000 g


### Schéma dimensionnel



TL-D 18W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28.0 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

### Données photométriques



LDPB\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution B/W

Couleur TL-D /180

