


MSR GOLD

Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX50
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	500 °C

Données logistiques

Code de produit complet	872790090850300
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Code barre produit	8727900908503
Code de commande	90850300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	8
SAP - Matériaux	928106205114
Poids net (pièce)	0.100 kg


Schéma dimensionnel



MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2	23.2 mm	3.8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

Données photométriques



XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

