



MSR

MSR 1200/2 1CT/3

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	G22 [G22]		85
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Studio/Disco	Puissance (valeur nominale)	1200 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	800 h	Courant lampe (nom.)	13.8 A
Description du système	Allumage à froid	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	207 V
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	2	avec gradation	Non
Flux lumineux (min.)	93600 lm	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)	104000 lm	Informations sur le culot	30x53mm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	302	Conditions techniques luminaires	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	320	Température de l'ampoule (max.)	700 °C
Température de couleur proximale (nom.)	7200 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	87 lm/W		

Température de pincement (max.)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	872790091133600
Nom du produit de la commande	MSR 1200/2.1CT/3
Code barre produit	8727900911336
Code de commande	91133600

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	3
SAP - Matériaux	928171805114
Poids net (pièce)	0.150 kg


Schéma dimensionnel




MSR 1200/2.1CT/3

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Données photométriques



XDPB_XDMSR_CS-Spectral power distribution B/W



XDPO_XDMSR_CS-Spectral power distribution Colour

