



# MSD Platinum (Touring/Stage)

## MSD Platinum 400S Flex 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	- [-]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]
Application principale	Stage/Touring
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2000 h
Durée de vie à 50 % Défaillances cycle de loisir (nom.)	6000 h
Description du système	Reflector E21.9 TCM
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	2
Flux lumineux (nom.)	26200 lm
Coordonnée trichromatique x (max)	313
Coordonnée trichromatique x (min.)	280

Coordonnée trichromatique x (nom.)	297
Coordonnée trichromatique y (max)	316
Coordonnée trichromatique y (min.)	290
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	298
Température de couleur proximale (nom.)	8000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	47 lm/W
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	470 W
Tension (max.)	110 V
Tension (min.)	85 V

## MSD Platinum (Touring/Stage)

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

  

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Non-disponible [ -]

  

Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	900 °C
Température de pincement (max.)	350 °C

  

Données logistiques	
Code de produit complet	871869965198500

  

Nom du produit de la commande	MSD Platinum 400S Flex 1CT/8
Code barre produit	8718699651985
Code de commande	65198500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	8
SAP - Matériaux	928496505314
Poids net (pièce)	138.000 g

### Schéma dimensionnel

D

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 400S Flex 1CT/8	58.5 mm	1.2 mm	72 mm

MSD Platinum 400S Flex

