



MASTERColour CDM-T Elite MW



CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

MASTERColour CDM-T Elite MW bietet höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht für eine zuverlässige Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Verwendung nur in vollkommen geschlossenen Leuchten, auch während des Tests. Eine Ausnahme stellen die geschützten Versionen mit PGZX18 Sockel dar, die für offene Leuchten konzipiert sind (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGZX18. [PGZX18.]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Eigenschaften	Protected (P)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	34'300 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Gesättigtes Rot (R9)	50

Farbkoordinate X (Nom)	0.371
Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	99 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	109 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	93

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	315.9 W
Spannung (Nom)	100 V
Spannung (Nom)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	25 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	316 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473302

Produktdaten




Gesamt-Produktcode	871829113960700
Bestell-Produktname	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
Bestellcode	13960700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928601167331
Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
EAN Umverpackung	8718291139614

Abmessungsskizzen



Product	D	D	C
CDM Elite TMW 315/942/U/O EU	1.5 in	38 mm	193 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Spectral Power Distribution Colour - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

MASTERCcolour CDM-T Elite MW

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Lumen Maintenance Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

