



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales		Température	
Culot	G24Q-2 [G24q-2]	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Tension (nom.)	20-50 V
Cycle d'allumage	50000X	Températures	
Photométries et Colorimétries		T-ambiante (max.)	35 °C
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Température ambiante (min.)	-20 °C
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °	Température de stockage (max.)	65 °C
Flux lumineux (nom.)	650 lm	Température de stockage (min.)	-40 °C
Couleur	Blanc (WH)	Température maximum du boîtier (nom.)	66 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92.31 lm/W	avec gradation	Non
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Matériaux et finitions	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	Longueur du produit	100 mm
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Normes et recommandations	
Caractéristiques électriques		Classe énergétique	A+
Fréquence d'entrée	30000-80000 Hz	Produit à faible consommation	oui
Puissance (valeur nominale)	6.5 W	Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Courant lampe (max.)	300 mA	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Courant lampe (min.)	150 mA		
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s		


CorePro LED PLC 4P

Données logistiques

Code de produit complet	871869654119700
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Code barre produit (EAN)	8718696541197
Code de commande	54119700

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001201002
Poids net (pièce)	0.078 kg


Schéma dimensionnel




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm

Données photométriques





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm





CorePro LED PLC 4P

Durée de vie



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC 4P

