



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Type technique	3.5-35W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	275 lm
Intensité lumineuse (nom.)	590 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78.00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	275 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3.5 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------------	---------------------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391857

Données logistiques

Code de produit complet	871869672835200
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Code barre produit	8718696728352
Code de commande	72835200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001218002
Net Weight (Piece)	0.045 kg



Schéma dimensionnel



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots

Light Distribution Diagram

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

