



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50000X		
Technische Type	12.5-100W		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Power (Rated) (Nom)	12.5 W
Lichtstrom (Nom)	1521 lm	Lampenstrom (Nom)	115 mA
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Äquivalente Leistung	100 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	121.00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397637

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869651030800
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
EAN/UPC - Produkt	8718696510308
Bestellcode	51030800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001312402
Nettogewicht (Einzelteil)	0.076 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

A60 220-240V 12.5W-100W 4000K E27 ND

Photometrische Daten




CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

Lebensdauer



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

