

Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Type technique	7.5-60W
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	950 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	126.67 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7.5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	104 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Autre

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465219

Données logistiques

Code de produit complet	871869671394500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Code barre produit	8718696713945
Code de commande	71394500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001339002
Net Weight (Piece)	0.045 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Données photométriques




LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear


Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

