

# Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM



## MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	GU10 [ GU10]	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	64.55 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Type technique	5.5-50W	Indice de rendu des couleurs (nom.)	97
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Niveau	MASTER	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Photométries et colorimétries			
Code couleur	927	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °	Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Flux lumineux (nom.)	355 lm	Courant lampe (nom.)	30 mA
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	Puissance équivalente	50 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

## Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
--	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR16 [ PAR 2 inch]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	775828

## Données logistiques

Code de produit complet	871869670761600
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
Code barre produit	8718696707616
Code de commande	70761600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001347002
Net Weight (Piece)	0.038 kg


## Schéma dimensionnel




MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50 mm	54 mm

## Données photométriques




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D

# Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

## Données photométriques



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D

## Durée de vie



40K LED



40K LMP

