

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	GU10 [GU10]	Couleur	Blanc brillant (CW)
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85.14 lm/W
Type technique	3.7-35W	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Niveau	MASTER Value	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et colorimétries		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	285 lm
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]		
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °		
Flux lumineux (nom.)	285 lm		
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd		
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Puissance (valeur nominale)	3.7 W
		Courant lampe (nom.)	20 mA

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391885
Données logistiques	
Code de produit complet	87186967077700
Nom du produit de la commande	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D
Code barre produit	8718696707777
Code de commande	70777700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001348402
Net Weight (Piece)	0.038 kg


Schéma dimensionnel




MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Page 10




Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram

Durée de vie



25K LED



25K LMP

