



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Temperaturdaten	
Sockel	G24D-1 [G24d-1]	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Schaltzyklus	50000X	Lagertemperatur (max)	65 °C
B50L70	30000 h	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Lichttechnische Daten		Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Dimmen	
Lichtstrom (Nom)	500 lm	Dimmbar	Nein
Nennlichtstrom (Nom)	500 lm	Mechanische Kenndaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Produktlänge	100 mm
Farbkonsistenz	<6	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energiesparendes Produkt	ja
Elektrische Kenndaten			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	4.5 W		
Lampenstrom (max.)	25 mA		
Lampenstrom (min.)	20 mA		

CorePro LED PLC


Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670661900
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

EAN/UPC - Produkt	8718696706619
Bestellcode	70661900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001350802
Nettogewicht (Einzelteil)	0.070 kg

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet


Abmessungsskizzen




PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm

Photometrische Daten



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Photometrische Daten




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Lebensdauer



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

