



HPL LED TrueForce CorePro

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Les nouvelles lampes HPL LED Philips Trueforce Core offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge).; Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur et en intérieur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E27 [E27]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	15000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	36-125W	Puissance (valeur nominale)	36 W
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	165 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	125 W
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	6000 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Couleur	Blanc brillant (CW)		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	166.00 lm/W		

HPL LED TrueForce CorePro

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	ED90.
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	403655
Données logistiques	
Code de produit complet	871951429929000
Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Code barre produit	8719514299290
Code de commande	29929000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002481302
Poids net (pièce)	0.204 kg


Schéma dimensionnel



Tforce 37W 6000lm 4000K E27 ND


Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	90 mm	245 mm

Données photométriques



General Uniform Light
1 x 36W Core LED 4000K 840
L: 6000lm
C: 4000K
E: E27
Page 11


LEDTForce 36W ED90 E27 840



LEDTForce 36W ED90 E40 840

HPL LED TrueForce CorePro

Données photométriques



LEDForce 36W ED90 E27

Durée de vie



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

