



Tornado

Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Die Hochleistungs-Energiesparlampe Tornado kombiniert eine hohe Energieeffizienz mit einer besonders kompakten Bauform. Mit ihrer langen Lebensdauer ist sie ideal für den Dauereinsatz geeignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 65 % (Nom.)	
Socket	E27 [E27]		
Nennlebensdauer (Nom)	10000 h		
Schaltzyklus	10000X		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	1450 lm	Power (Rated) (Nom)	23.0 W
Nennlichtstrom (Nom)	1450 lm	Lampenstrom (Nom)	170 mA
Lichtfarbe	Cool Daylight	Startzeit (Nom)	0.3 s
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (min.)	5 s
Farbkoordinate X (Nom)	313	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (max.)	40 s
Farbkoordinate Y (nom.)	337	Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	63 lm/W		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		
		Dimmen	
		Dimmbar	Nein

Tornado

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790092600200
Bestell-Produktname	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

EAN/UPC - Produkt	8727900926002
Bestellcode	92600200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929689154201
Nettogewicht (Einzelteil)	0.077 kg

Abmessungsskizzen



QSPIR-F Erp 23W/865 E27 220-240V 50/60Hz

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	61.5 mm	118.5 mm	50.5 mm

