



# La ligne de lumière flexible

## KeyLine, montage suspendu

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d'éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

### Avantages

- Convient aux applications de bureau
- Excellent coût total de possession
- Vaste choix d'options adaptées aux besoins de différents types de bureaux

# KeyLine, montage suspendu

## Fonctions

- Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme
- Flux lumineux élevé, jusqu'à 4 000 lm pour la version 1,2 m
- Interact Connectivity Ready avec pilotes sans fil
- Options standard dans différentes longueurs, couleurs et flux lumineux
- Options de personnalisation

## Application

- Bureaux
- Commerces
- Établissements scolaires

## Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IPX0 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Descriptions

Température ambiante	+10 à +35 °C	Efficacité lumineuse à	135 lm/W
Diffusion du faisceau du luminaire	74° x 74°	Oh du luminaire LED	
Température de couleur corrélée initiale	4000 K	Flux lumineux initial	5000 lm
Puissance initiale absorbée	37 W	Température de couleur	840 blanc neutre
		Garantie	5ans

## Versions



KeyLine - 74° x 74°

# KeyLine, montage suspendu

## Détails sur le produit



KeyLine configuration with L-corner SM350X



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)




KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine line coupling, white



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting

# KeyLine, montage suspendu

## Détails sur le produit



KeyLine white with end-cap  
accessory

## Accessoires

Ordercode 62405400



Ordercode 62408500



Ordercode 62410800



Ordercode 62412200



Ordercode 62413900

