

**Der Ledinaire
Einbaustrahler bietet
eine zuverlässige und
überlegene
Beleuchtungsleistung
mit präzisiertem Design.
Sie ist für
verschiedene
Anwendungen in
Projekten geeignet.**

Ledinaire Einbaustrahler

Eine vollständige Produktfamilie von Einbauspotlights mit einer überragenden Lichtleistung. Sie haben die Wahl aus einem festen/verstellbaren Spotkopf und 3 CCTs. So finden Sie immer die beste Lösung für jedes Projekt und erhalten eine hervorragende, zuverlässige und wartungsfreie Leistung.

Ledinaire Einbaustrahler

Vorteile

- IC-konform: Kann in einem mit Isoliermaterial bedeckten Bereich installiert werden.
- Einfache Installation: optionale Terminalbox mit Kabeldurchführung.
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 35.000 Stunden.

Merkmale

- 2 Ausführungen erhältlich: RS060 mit festem Spotkopf, RS061 mit justierbarem Spotkopf.
- Vollständige Produktpalette: 6 W, 500 lm, optional 2700 K/3000 K/4000 K, weiße Oberfläche, facettierter Reflektor.
- Gerichteter Abstrahlungswinkel von 36 Grad.
- Kabeldurchführung für einfache Installation optional erhältlich.
- Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden.

Anwendung

- Einzelhandel
- Büros
- Hotel- und Gastgewerbe


Versions



Produktdetails



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2





ClearAccent-RS060B-DP02.tif

Ledinaire Einbaustrahler

-	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0.6 %
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	10% (depends on dimmer, ELV)
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht zutreffend
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Allgemeine Eigenschaften	
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	36
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	500 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Eingangsleistung	6 W
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Weiß

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	3000 K	83.00 lm/W
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	4000 K	91.00 lm/W



Ledinaire Einbaustrahler

