



CoreLine Hublot

WL140V LED34S/830 PSR MDU WH

Gradation par coupure de phase - Symétrique - 120° x 120° -

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CE	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Température de couleur	830 blanc chaud	Garantie	5 ans
Source lumineuse de substitution	Oui	Flux lumineux constant	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	42
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]	Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver inclus	Oui	Spécification des risques photobiologiques	0.2 m
Type d'optique	Symétrique	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Faisceau du luminaire	120° x 120°	Score taux d'éblouissement CEN	25
Interface de commande	-	Photométries et colorimétries	
Connexion	Connecteur à poussoir 6 pôles	Rouge saturé	<50
Câble	Non	Caractéristiques électriques	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Tension d'entrée	220-240 V
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s		
Essai au fil incandescent	NO [Non]		

CoreLine Hublot

Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	10 A
Temps du courant d'appel	0.066 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Opale
Hauteur totale	85 mm
Diamètre total	390 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	85 x NaN x NaN mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Notation de durabilité	-

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	2950 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	98 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80

Chromaticité initiale	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	30 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (35 000 h à 25 °C)	-
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	80
Maintien du flux lumineux en fin de vie (75 000 h à 25 °C)	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	-

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	10%
Convient à une commutation aléatoire	Non

Données logistiques

Code de produit complet	871951453086799
Nom du produit de la commande	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH
Code barre produit	8719514530867
Code de commande	53086799
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	911401851982
Net Weight (Piece)	1.700 kg




Schéma dimensionnel



WL140V LED34S/830 PSR MDU WH

Données photométriques



IFGU1_WL140VPSRMDU1xLED34S8300

