



# CoreLine Hublot

## WL140Z Deco Ring GR

V Hz - Non - Gris

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	-
Marquage CE	Non
Matériaux	Polycarbonate
Angle	Non
Couleur des accessoires	Gris

  

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	- V
Fréquence d'entrée	- Hz

  

Matériaux et finitions	
Longueur totale	390 mm
Largeur totale	390 mm
Hauteur totale	61 mm
Diamètre total	390 mm

  

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	61 x 390 x 390 mm
---	-------------------

  

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs mécaniques	-

  

Données logistiques	
Code de produit complet	871951453563399
Nom du produit de la commande	WL140Z Deco Ring GR
Code barre produit	8719514535633
Code de commande	53563399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	911401872882
Net Weight (Piece)	0.540 kg

