



# Backofenlampen (Birne)

Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV  
1CT/20F

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

## Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E14 [ E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Ofen
Nennlebensdauer (Nom)	1000 h
Schaltzyklus	4000X
Nennlebensdauer (Std.)	1000 h
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	172 lm
Nennlichtstrom (Nom)	172 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	25.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.11 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1


Spannung (Nom)	230-240 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T25 [ T 25mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150003871505
Bestell-Produktname	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F
EAN/UPC - Produkt	8711500038715
Bestellcode	03871505
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
SAP-Material	924198244443

## Backofenlampen (Birne)

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	10.500 g
ILCOS-Code	IBT/C-25-230/240-E14-25*

### Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	25 mm	57 mm



Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F

