



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	370 lm
Nennlichtstrom (Nom)	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	12.1 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.12 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V


Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13 [T 13 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Anforderungen an das Leuchtdesign	
Kolbentemperatur (Max)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Quetschungstemperatur (Max)	350 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790086398700
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8727900863987
Bestellcode	86398700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	925640644201

Halogen Clickline G9

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)

0.003 kg

Abmessungsskizzen



Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

