



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Silver 350W UNP/24

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	- [-]		-
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	1000 h	Puissance (valeur nominale)	330 W
Description du système	Reflector E21.9 TCM	Gestion et gradation	
Photométries et colorimétries		avec gradation	Oui
Code couleur	2	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (min.)	14100 lm	Informations sur le culot	Non-disponible [-]
Flux lumineux (nom.)	15700 lm	Conditions techniques luminaires	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	299	Température de l'ampoule (max.)	900 °C
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	303		
Température de couleur proximale (nom.)	8000 K		

MSD Platinum (Touring/Stage)

Température de pincement (max.)	350 °C
Température de pincement (max.)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871869676773300
Nom du produit de la commande	MSD Silver 350W UNP/24
Code barre produit	8718696767733

Code de commande	76773300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	24
SAP - Matériaux	928495605308
Net Weight (Piece)	101.000 g

Schéma dimensionnel



MSD Silver 350W UNP/24

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Silver 350W UNP/24	58.5 mm	1.3 mm	66.4 mm

