



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	200000X	Puissance (valeur nominale)	31.5 W	
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (max.)	135 mA	
Niveau	CorePro	Courant lampe (min.)	135 mA	
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0.5 s	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Facteur de puissance (nom.)	0.9	
Flux lumineux (nom.)	3500 lm	Tension (nom.)	220-240 V	
Couleur	Lumière du jour	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Température ambiante (max.)	45 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	111 lm/W	Température ambiante (min.)	-20 °C	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

CorePro LEDtube EM/Mains

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	58 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
	59-1/16 in
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1037555

Données logistiques

Code de produit complet	871951441903200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8
Code barre produit	8719514419032
Code de commande	41903200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929003154502
Net Weight (Piece)	0.216 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Données photométriques




General uniform lighting



Light Distribution Diagram

CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour


Durée de vie




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K 4868 FailureRate-LED




LEDtube 30K 4868 LifetimeVsTc-LED



LEDtube COR EU 31,5W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram

