



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	200000X	Puissance (valeur nominale)	8 W	
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (max.)	42 mA	
Niveau	CorePro	Courant lampe (min.)	42 mA	
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0.5 s	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Facteur de puissance (nom.)	0.9	
Flux lumineux (nom.)	900 lm	Tension (nom.)	220-240 V	
Couleur	Lumière du jour	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Température ambiante (max.)	45 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112 lm/W	Température ambiante (min.)	-20 °C	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

CorePro LEDtube EM/Mains

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1037553
Données logistiques	
Code de produit complet	871951442105900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Code barre produit	8719514421059
Code de commande	42105900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929003158702
Net Weight (Piece)	0.120 kg



Schéma dimensionnel



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Données photométriques




General uniform lighting

Light Distribution Diagram


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie




FailureRate



LifetimeVsTc



Life Expectancy Diagram



LEDtube COR EU 8W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram

