



La solution LED économique

CorePro LEDtube EM/Mains

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Avantages

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED

Fonctions

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)

Application

- Parkings et parkings couverts
- Entrepôts et chambres froides
- Éclairage d'enseigne

Mises en garde et sécurité

• -

CorePro LEDtube EM/Mains

Versions



Střední dvoukolíková zářivková

Normes et recommandations

Classe énergétique A+

Gestion et gradation

Intensité réglable Non

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Tension (nom.) 220-240 V

Heure de démarrage (nom.) 0.5 s

Caractéristiques générales

Culot G13

Durée de vie nominale (nom.) 30000 h

Cycle d'allumage 200000X

Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.) 240 °

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule Tube, double extrémité

Températures

Température ambiante (max.) 45 °C

Température ambiante (min.) -20 °C

Température de stockage (max.) 65 °C

Température de stockage (min.) -40 °C

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 71091300 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 | 20 kWh |
| 71095100 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 | 20 kWh |
| 71103300 | CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 8 kWh |
| 71105700 | CorePro LEDtube 600mm 8W865 | 8 kWh |
| 71107100 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 | 15 kWh |
| 71109500 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 15 kWh |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Puissance (valeur nominale) |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 71091300 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 | 20 W |
| 71095100 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 | 20 W |
| 71103300 | CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 8 W |

| Order Code | Full Product Name | Puissance (valeur nominale) |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 71105700 | CorePro LEDtube 600mm 8W865 | 8 W |
| 71107100 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 | 14.5 W |

CorePro LEDtube EM/Mains

| Order Code | Full Product Name | Puissance (valeur nominale) |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 71109500 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 14.5 W |

Photométries et Colorimétries

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Flux lumineux (nom.) |
|------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------|
| 71091300 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 | 840 | 4000 K | 2200 lm |
| 71095100 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 | 865 | 6500 K | 2200 lm |
| 71103300 | CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 840 | 4000 K | 800 lm |

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Flux lumineux (nom.) |
|------------|---------------------------------|--------------|---|----------------------|
| 71105700 | CorePro LEDtube 600mm 8W865 | 865 | 6500 K | 800 lm |
| 71107100 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 | 840 | 4000 K | 1600 lm |
| 71109500 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 865 | 6500 K | 1600 lm |

Températures

| Order Code | Full Product Name | Température maximale du boîtier (nom.) |
|------------|---------------------------------|--|
| 71091300 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 | 45 °C |
| 71095100 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 | 45 °C |
| 71103300 | CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 40 °C |
| 71105700 | CorePro LEDtube 600mm 8W865 | 40 °C |
| 71107100 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 | 40 °C |
| 71109500 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 40 °C |

