



Pour dévoiler les secrets en toute confiance

TL-D Blacklight Blue

Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.

Avantages

- Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV
- Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

Fonctions

- Enveloppe extérieure droite

Application

- Détection et analyse dans les industries textile et chimique
- Secteur bancaire et médecine légale
- Effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D Blacklight Blue

Versions



Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.)	5.0 mg
-----------------------------	--------

Caractéristiques générales

Culot	G13
Application principale	Blacklight Blue

Photométries et Colorimétries

Code couleur	108
Couleur	Blacklight Blue

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T26
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	0.310 A	54 V	15.9 W
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0.36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0.44 A	103 V	36 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Durée de vie moyenne (nom.)
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	8000 h
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

Order Code	Full Product Name	Durée de vie moyenne (nom.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	LLMF 2 000 h nominal	LLMF 6 000 h nominal
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	10 %	15 %
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2 000 h nominal	LLMF 6 000 h nominal
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

TL-D Blacklight Blue

