



Philips SceneSwitch

Premium LED-Lampen SceneSwitch

In einigen Situationen ist ein kühles Licht gefragt, andere gewinnen im Ambiente eines warmen, gemütlichen Leuchtens. Passen Sie mit den Philips SceneSwitch-LED-Lampen Ihr Raumambiente an Ihre Aktivitäten an. Verändern Sie die Einstellung von kaltem Tageslicht auf warmes Weiß oder verringern Sie die Helligkeit. Sie benötigen lediglich Ihren vorhandenen Schalter. Eine zusätzliche Installation ist nicht erforderlich.

Vorteile

- Schaffen Sie Ihr eigenes Szenenbild mit einer Lampe und Ihrem vorhandenen Lichtschalter
- Kein Dimmer und keine weitere Installation erforderlich
- Energieeinsparungen von bis zu 95 % im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen

Merkmale

- Mehrere Lichteinstellungen in einer Lampe
- Plug-and-Play mit vorhandenem E27
- Lange Nutzlebensdauer und Lichtstromstabilität

Anwendung



- Geeignet für offene Leuchten in Innenanwendungen (mit offenem/freiem Luftspalt von mind. 10 mm)

Premium LED-Lampen SceneSwitch

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Premium LED-Lampen SceneSwitch

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Nennleistung (nom.)	7,5, 3, 1,6 W
Startzeit (nom.)	0,5 s

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Schaltzyklus	20000X

Lichttechnische Daten

Farbcode	827/825/822
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2700, 2500, 2200 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %
Lichtstrom (nom.)	806-320-150 lm

Mechanische Kenndaten



Kolbenform	A60
------------	-----

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °C
--------------------------	-------

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar
26396300	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Satiniert



Premium LED-Lampen SceneSwitch

