



# **GentleSpace Gen3: Passgenaue Beleuchtung für hohe Räume mit hoher Effizienz, langer Nutzlebensdauer und der Option zur Integrierung in Beleuchtungssysteme und Softwareanwendunge n.**

## **GentleSpace Gen3**

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl

## GentleSpace Gen3

von Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3 maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für jede Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Durch die Verfügbarkeit von einer verstellbaren Optik (eng- bis breitstrahlend) unterstützt die Lösung auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa Layoutänderungen), das auch nach der Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen „Fit & Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3 ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.

### Vorteile

- Erstklassige Beleuchtung mit hoher Gleichmäßigkeit und reduzierter Blendung
- Robuste und zuverlässige Lösung für eine lange Nutzungsdauer.
- Hocheffiziente Lösung für attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Flexibilität durch umfassende Möglichkeiten zur Anpassung an sich ändernde Anwendungsanforderungen
- Problemlose Integrierung in vorhandene und zukünftige System- und Softwareanwendungen
- Geeignet für vielfältige Anwendungsbereiche, u.a. Lebensmittelproduktion, Fertigungsbereiche mit unterschiedlichen Deckenhöhen, sowie für die Installation in Hallen

### Merkmale

- Hohe Effizienz von bis zu 155 lm/W
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80
- Abnehmbarer Montagebügel, der vorab an der Decke montiert werden kann, für einfache Installation
- Konform mit Standard EN-12464-1; geringe Blendung und ein Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$
- Optionale Staubabdeckung für die Anforderungen der Lebensmittelbranche
- Geeignet für Neubauten oder den direkten Ersatz von HPI 250 W, HPL 400 W oder HPI 400 W; Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 65 %
- Große Auswahl an Optiken für unterschiedliche Anwendungsanforderungen, auch optional mit verstellbarer Optik für den flexiblen Wechsel zwischen NB, MB und WB mit einfachem Verstellmechanismus
- Geeignet für Interact Industry und Philips GreenWarehouse

### Anwendung

- Lebensmittelproduktion und Fertigung
- Lagerhallen und Logistikzentren
- Sport-, Schwimm- und Ausstellungshallen

# GentleSpace Gen3

## Versions



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3 --

## Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel	10%

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220-240 V
------------------	-----------

## Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit

## Initialkennwerte (IEC konform)

Initialer Farbraum	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0.5 %
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0.5 %
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0.5 %
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0.5 %
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0.5 %
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0.5 %
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0.5 %
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0.5 %
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0.5 %
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0.5 %
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0.5 %
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0.5 %
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0.5 %
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0.5 %
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0.5 %
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0.5 %
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0.5 %
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0.5 %
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0.5 %
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0.5 %
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0.5 %
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0.5 %
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0.5 %
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0.5 %
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0.5 %
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0.5 %
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0.5 %
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0.5 %
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0.5 %
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0.5 %
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	-
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0.5 %
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0.5 %
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0.5 %
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0.5 %
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	0.5 %
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0.5 %
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0.5 %
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0.5 %
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0.5 %
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0.5 %
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0.5 %
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0.5 %
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0.5 %
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	-
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0.5 %
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0.5 %
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0.5 %
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0.5 %
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0.5 %
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	0.5 %
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	0.5 %
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	0.5 %
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	0.5 %

**Anwendungsparameter**

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Nein	40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Nein
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Nein	40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Nein
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Nein	40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Nein
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Nein	40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Nein
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Nein	40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Nein
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Nein	40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Nein
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Nein	40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Nein
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Nein	40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Nein
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Nein	40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Nein
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Nein	40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Nein
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Nein	40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Nein
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Nein	40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Nein
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Nein	40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Nein
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Nein	40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Nein

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Nein
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Nein
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Nein
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	Nein
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Nein
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Nein
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Nein
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Nein
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Nein
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Nein
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Nein
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Nein
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Nein

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Nein
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Nein
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Nein
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Nein
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Nein
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Nein
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Nein
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Nein
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Nein
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Nein
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Nein
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Nein
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Nein
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Nein
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Nein
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Nein
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Nein
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Nein
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Nein
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Nein
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Nein
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Nein
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Nein
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Nein
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Nein
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Nein
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Nein
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Nein

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	IK08

## Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Socket	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	114°	-	-	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	114°	-	-	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	114°	-	-	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	114°	-	-	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	114°	-	-	-
40743800	BY481P LED350S/	114°	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Socket	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
	840 PSD WB GC SI				
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	114°	-	-	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	114°	-	-	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	114°	-	-	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	114°	-	-	-
40769800	BY481P LED250S/	114°	-	-	-

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Sockel	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
	840 PSD HRO PC SI				
40793300	BY481P LED350S/ 840 PSD WB PC SI	114 °	-	-	-
40795700	BY481P LED250S/ 840 PSD NB PC SI	114 °	-	-	-
40798800	BY481P LED350S/ 840 PSD MB PC SI	114 °	-	-	-
40799500	BY481P LED350S/ 840 PSD HRO PC SI	114 °	-	-	-
40733900	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI	114 °	-	-	-
40736000	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI	114 °	-	-	-
40738400	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI	114 °	-	-	-
40739100	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC SI	114 °	-	-	-
40742100	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO GC SI	114 °	-	-	-
40745200	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC SI	114 °	-	-	-
40762900	BY480P LED130S/	114 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Sockel	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
	840 PSD WB PC SI				
40773500	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC SI	114 °	-	-	-
40774200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC SI	114 °	-	-	-
40783400	BY480P LED130S/ 840 PSD NB PC SI	114 °	-	-	-
40785800	BY480P LED130S/ 840 PSD NB GC SI	114 °	-	-	-
40787200	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO PC SI	114 °	-	-	-
40789600	BY480P LED170S/ 840 PSD MB PC SI	114 °	-	-	-
40791900	BY480P LED130S/ 840 PSD MB PC SI	114 °	-	-	-
40796400	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO PC SI	114 °	-	-	-
01096300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI BP	40 x 40 °	-	-	-
97467100	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI BP	40 x 40 °	-	-	-
40735300	BY481X LED250S/ 840 MB	114 °	-	-	-



## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/		
			Sockel	Linse	Lampenfamiliencode
	GC SI ACW-L BR				
40737700	BY481X LED250S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40746900	BY480X LED130S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40747600	BY481X LED250S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40748300	BY480X LED170S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40749000	BY481X LED350S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40751300	BY481X LED350S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40753700	BY480X LED170S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40754400	BY480X LED130S/ 840 WB GC SI	114 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/		
			Sockel	Linse	Lampenfamiliencode
	ACW-L BR				
40756800	BY480X LED130S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40759900	BY481X LED350S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40761200	BY481X LED250S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40765000	BY481X LED350S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40770400	BY480X LED170S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40794000	BY480X LED130S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	-	-
40740700	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH BR	114 °	-	-	-
40764300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH BR	114 °	-	-	-

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/		
			Sockel	Linse	Lampenfamiliencode
40750600	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	-	-
40758200	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	-	-
40778000	BY481P LED250S/ 840 PSD NB GC SI BR	114 °	-	-	-
40786500	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC SI BR	114 °	-	-	-
40790200	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	-	-
40801500	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	-	-
40752000	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	-	-
40755100	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	-	-
40766700	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	-	-
40779700	BY480P LED170S/ 840 PSD	114 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/		
			Sockel	Linse	Lampenfamiliencode
	MB GC SI BR				
40784100	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO GC SI BR	114 °	-	-	-
40797100	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC SI BR	114 °	-	-	-
40757500	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC WH	114 °	-	-	-
40771100	BY481P LED250S/ 840 PSD MB PC WH	114 °	-	-	-
40777300	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC WH	114 °	-	-	-
40800800	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC WH	114 °	-	-	-
01097000	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI BP	40 x 40 °	-	-	-
97468800	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI BP	40 x 40 °	-	-	-
40760500	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC WH	114 °	-	-	-
40772800	BY480P LED170S/	114 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Sockel	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
	840 PSD MB GC WH				
40775900	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH	114 °	-	-	-
40776600	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC WH	114 °	-	-	-
40780300	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC WH	114 °	-	-	-
40782700	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC WH	114 °	-	-	-
40802200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC WH	114 °	-	-	-
40781000	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC WH BR	114 °	-	-	-
40788900	BY481P LED250S/ 840 PSD	114 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische		
			Sockel	Linse	Abdeckung/ Lampenfamiliencode
	WB GC WH BR				
41463400	BY480P LED130S/ 840 PSD NBA GC SI	114 °	-	PM	-
41464100	BY480P LED170S/ 840 PSD NBA GC SI	114 °	-	PM	-
41465800	BY481P LED250S/ 840 PSD NBA GC SI	114 °	-	PM	-
41466500	BY481P LED350S/ 840 PSD NBA GC SI	114 °	-	PM	-
41467200	BY481P LED350S/ 840 PSD NBA PC SI	114 °	-	PM	-
41468900	BY481P LED250S/ 840 PSD NBA PC SI	114 °	-	PM	-
41469600	BY480P LED130S/ 840 PSD NBA PC SI	114 °	-	PM	-
41470200	BY480P LED170S/ 840 PSD NBA PC SI	114 °	-	PM	-

## Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	MB	BY481P	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	MB	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	NB	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	WB	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P	-

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen	Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	MB	BY481P	-	97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	WB	BY480P	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY481P	-	40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY481X	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY481P	-	40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY481X	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	NB	BY481P	-	40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY480X	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY481P	-	40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY481X	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	WB	BY481P	-	40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY480X	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	NB	BY481P	-	40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY481X	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	MB	BY481P	-	40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY481X	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY481P	-	40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY480X	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P	-	40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY480X	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	WB	BY480P	-	40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY480X	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	MB	BY480P	-	40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY481X	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY480P	-	40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY481X	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY480P	-	40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY481X	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	MB	BY480P	-	40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY480X	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	WB	BY480P	-	40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY480X	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	NB	BY480P	-	40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	MB	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	WB	BY480P	-	40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	WB	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	NB	BY480P	-	40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY481P	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	NB	BY480P	-	40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY481P	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY480P	-	40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	NB	BY481P	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	MB	BY480P	-	40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	HRO	BY481P	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	MB	BY480P	-	40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY481P	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY480P	-	40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY481P	-
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	WB	BY480P	-	40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY480P	-

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY480P	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY480P	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	HRO	BY480P	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	NB	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	MB	BY481P	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	MB	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	WB	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	HRO	BY481P	-
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	WB	BY481P	-
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	WB	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	WB	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	MB	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	WB	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL- Zeichen
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	MB	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	HRO	BY480P	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	NB	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	WB	BY480P	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	WB	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	WB	BY481P	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	WB	BY480P	Nein
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	WB	BY480P	Nein
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	WB	BY480P	Nein
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	WB	BY480P	Nein
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	WB	BY480P	Nein
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	WB	BY480P	Nein
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	WB	BY480P	Nein
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	WB	BY480P	Nein

### Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangleistung
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangleistung
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	142 lm/W	17000 lm	120 W
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	155 lm/W	13000 lm	84 W
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	154 lm/W	25000 lm	160 W
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	152 lm/W	35000 lm	230 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

## Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silber	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Silber RAL 9006	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Silber RAL 9006	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Silber RAL 9006	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Silber RAL 9006	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Silber RAL 9006	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Silber RAL 9006	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Silber RAL 9006	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Silber RAL 9006	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Silber RAL 9006	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Silber RAL 9006	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Silber RAL 9006	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Silber RAL 9006	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Silber RAL 9006	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Silber RAL 9006	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Silber RAL 9006	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Silber RAL 9006	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Silber RAL 9006	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Silber RAL 9006	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Silber RAL 9006	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Silber RAL 9006	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Silber RAL 9006	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Silber RAL 9006	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Silber RAL 9006	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Silber RAL 9006	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Silber RAL 9006	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Silber RAL 9006	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Silber RAL 9006	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Silber RAL 9006	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Silber RAL 9006	-
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Silber RAL 9006	-
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	Silber RAL 9006	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Silber RAL 9006	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Weiß	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Weiß	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Silber RAL 9006	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Silber RAL 9006	-



## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Weiß	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Weiß	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Weiß	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Weiß	-
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Silber RAL 9006	-
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Silber RAL 9006	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Weiß	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Weiß	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Weiß	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Weiß	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Weiß	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Weiß	-

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Weiß	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Weiß	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Weiß	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006	-
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006	-
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006	-
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006	-
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Silber RAL 9006	-
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Silber RAL 9006	-
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Silber RAL 9006	-
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Silber RAL 9006	-

