



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W WB HRE

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Faisceau extensif

Réduction du coût d'installation et facilité de mise en oeuvre ont prévalu à la conception du projecteur OptiVision. Ses dimensions et son faible poids font de lui l'un des projecteurs les plus légers du marché. Sa ligne sobre, sa surface apparente réduite et son faible coefficient de traînée permettent d'utiliser des mâts de plus faible dimension. OptiVision peut être monté au-dessus ou en dessous d'une herse transversale par simple inclinaison de la lyre de fixation.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Amorceur	HRE [Hot-restrike electronic]
Code famille de lampe	MHN-LA [MASTER MHN-LA]		
Puissance de la lampe	2000 W	Matériaux et finitions	
Kombipack	Non	Couleur	Aluminium
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Non	Normes et recommandations	
Marquage de résistance à l'impact des ballons	Ball Impact Resistance mark	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Accessoires mécaniques	Non [-]	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Type d'optique - extérieur	Faisceau extensif		
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	Données logistiques	
Code de la famille de produits	MVP507 [OPTIVISION]	Code de produit complet	871829197855800
		Nom du produit de la commande	MVP507 MHN-LA2000W WB HRE
		Code barre produit	8718291978558
		Code de commande	97855800

OptiVision MVP507

Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910404127512
Poids net (pièce)	21.860 kg



Schéma dimensionnel



OptiVision MVP507

