



# Rail 3 allumages RCS750

## ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)

3-circuit track - External corner 90° - L-COUPLER EXTERNAL

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	L-COUPLER EXTERNAL	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	Non [-]		
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Noir		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Accessoires électriques	CCPE [ External corner 90°]	Code de produit complet	871155914152799
Circuit	3C [ 3-circuit track]	Nom du produit de la commande	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)
		Code barre produit (EAN)	8711559141527
		Code de commande	14152799
		Unité d'emballage	1
		Conditionnement par carton	25

## Rail 3 allumages RCS750

Code industriel (12NC)	910502558818
Poids net (pièce)	0.120 kg

### Schéma dimensionnel



3-circuit square acc. ZRS750

