



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ableitstrom (max.)	
Anwendungscode	II		0.5 mA
Typ Version	mk1	Einschaltstromweite	0.25 ms
Lampentyp	TL5	Ballast Factor (Nom)	1.05
Lampenzahl	1 Stück/Einheit	Verlustleistung (Nom)	4.2 W
Automatischer Neustart	Ja	Einschaltstrom (max.)	20 A
Elektrische Kenndaten		Verdrahtung	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 connector
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Kabelkapazität Ausgangskabel	200 pF
Betriebsfrequenz (Nom)	40-60 kHz	Sekundärseite (max.)	
Scheitelfaktor (nom.)	1.7	Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.97	Leitungslänge Hot Wire	0.75 m
Vorwärmzeit	1.21 s	Abisolierlänge	8.0-9.0 mm
Leistung mit Netzspannung (AC)	202-254V-8%-+6%	Master/Slave (zweilampig)	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	198-264V-10%-+10%		

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Leitungsquerschnitt primär	0.50-1.50 mm ²
Leitungsquerschnitt sekundär	0.50-1.50 mm ²
Leitungskapazität Cold Wire zu Erde (max)	200 pF
Kabelkapazität heißer Ausgang zu Erde (max.)	200 pF

Systemeigenschaften

Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	49 W
Lampen-Nennleistung für TL5	49 W
Systemleistung für TL5	55.2 W
Lampenleistung für TL5	51 W
Energieverlust für TL5	4.2 W

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	50 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-15 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C

Mechanische Kenndaten

Gehäuse	L 280x30x21
---------	-------------

Notlicht

Nomineller Lichtstrom nach 60 Sekunden	100% of EBLF
Normale Betriebsspannung (DC)	220-240 V
Batteriespannung garantierter Betrieb	176-275 V

Batteriespannung garantierte Zündung	186-275 V
Notfall-Vorschaltgerät Lumenfaktor (EBLF) (Nom)	100 %
Nomineller Lichtstrom nach 5 Sekunden	50% of EBLF


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzindex	A2 BAT
Schutzart (IP)	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMV 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Erschütterungsstandard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CB Zertifikat CCC VDE-EMV Zertifikat
Brumm- und Geräuschpegel	< 30 dB(A)

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790090558800
Bestell-Produktname	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500999351
Bestellcode	90558800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	913713033466
Nettogewicht (Einzelteil)	0.185 kg

Abmessungsskizzen



HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II für TL5 lamps

