



MASTER TL-E Circulaire Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	G10Q [G10q]		80
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h	LLMF 2 000 h nominal	89 %
LSF 2 000 h nominal	98 %	LLMF 4 000 h nominal	84 %
LSF 4 000 h nominal	77 %	LLMF 6 000 h nominal	82 %
LSF 6 000 h nominal	60 %	LLMF 8 000 h nominal	80 %
LSF 8 000 h nominal	45 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4000 K]	Puissance (valeur nominale)	40.0 W
Flux lumineux (nom.)	3200 lm	Courant lampe (nom.)	0.420 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3200 lm	Tension (nom.)	110 V
Couleur	Blanc brillant (CW)		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Températures	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80 lm/W	Température de fonctionnement (nom.)	25 °C

MASTER TL-E Circulaire Super 80

Gestion et gradation

avec gradation Oui

Normes et recommandations

Classe énergétique A

Taux de mercure (Hg) (nom.) 8 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 44 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871150028474715

Nom du produit de la commande TL-E 40W/840 1CT/12

Code barre produit 8711500284747

Code de commande 28474715

Code de commande local TLE40/840

Numérateur SAP - Quantité par kit 1


SAP - Conditionnement par carton 12

Code 12NC 928027484070

Poids net (pièce) 0.250 kg

Code ILCOS FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400


Schéma dimensionnel



TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	393.7 mm	406.4 mm	341.0 mm	347.7 mm

Données photométriques



Couleur /840

MASTER TL-E Circulaire Super 80

