



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

## CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	R7S [ R7s]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	20000 h	Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	65 mA
Technische Type	6.5-60W	Äquivalente Leistung	60 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Temperaturkenndaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Nennlichtausbeute (nom.)	124 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
<b>Produkt Daten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869652253000

Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8718696522530
Bestellcode	52253000
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001186102
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0.050 kg



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm

## LED 6.5-60W 830 R7S


## Photometrische Daten



## LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampe

## Photometrische Daten



SDPO\_LEDspotM\_0040-Spectral Power distribution

